



トレント ATE 20nm カートリッジフィルター

仕様

孔径:		20 nm
材質:	フィルター	Non-dewetting PTFE
	サポート	PFA
	コア、スリーブ	PFA
	O-リング	被覆フッ素ゴム (E-FKM)、被覆 ETP (E-ETP)、カルレッツ 4079/6375UP、 またはケムラツツ
	ケムロックキー	PFA
封入水:		超純水 (オートクレーブ滅菌済)
初期清浄度:	金属抽出物	<25 µg/デバイス
膜面積:		2.0 m ²
最大許容正差圧:		0.44 MPa at 25°C
最大許容逆差圧:		0.35 MPa at 25°C
最高使用温度:		180 °C

製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

ケムロックキー付き


O-リング 孔径	E-FKM	E-ETP	カルレッツ 4079	カルレッツ 6375UP	ケムラツツ
20 nm	TRCX ATE 01K	TRCX ATE B1K	TRCX ATE K1K	TRCX ATE R1K	TRCX ATE C1K

ケムロックキーなし


O-リング 孔径	E-FKM	E-ETP	カルレッツ 4079	カルレッツ 6375UP	ケムラツツ
20 nm	TRCX ATE 01	TRCX ATE B1	TRCX ATE K1	TRCX ATE R1	TRCX ATE C1

寸法図 (単位: mm)


ケムロックキー付き



ケムロックキーなし



流量



- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- Torrento™、Chemlock® および Entegris® は Entegris, Inc.の登録商標です。
- Kalrez® は DuPont Dow Elastomers, L.L.C.、Chemraz® は Green, Tweed of Delaware, Inc.の登録商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
 米沢工場 / 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 (第1工場) 山形県米沢市八幡原 3-3145-5 (第2工場)
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>