



チャンバーガード II MAX

ディフューザー


仕様

材質:	フィルター	PTFE
	サポート	PFA
	スクリーン、キャップ	316L ステンレススチール
	接続部	316L ステンレススチール
粒子捕捉率:	0.003 μm 以上の粒子を 99.999999 %以上	
接続:	12.7 mm ガasketシール (1/2" VCR 互換) または 12.7 mm コンプレッションシール (1/2" Swagelok 互換)	
最大供給圧力 (二次側真空時):	0.14 MPa	
最大許容差圧:	0.25 MPa	
最高使用温度:	120 $^{\circ}\text{C}$	


製品型番のご案内 (梱包数: 1 本/箱、付属品なし)

接続	型番	L1 寸法	L 寸法
12.7 mm ガasketシール (1/2" VCR 互換)	CG2F TH0 85R4	18 mm	109.4 mm
12.7 mm コンプレッションシール (1/2" Swagelok 互換)	CG2F TH0 85S4	11.9 mm	103.3 mm

寸法図 (単位:mm)



ベント特性



- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- VCR®, Swagelok®は Swagelok Company の商標です。
- Entegris®, Entegris Rings Design®, Chambergard™は Entegris, Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>