

# ガスケットガード ガスケット型フィルター

ガス配管系部品保護用ガスケット付きメタルフィルター




ガスケットガードは、316Lステンレススチールフィルターエレメントを316Lステンレススチールガスケットに溶接したろ過精度0.3  $\mu\text{m}$ のオールメタルフィルターです。

管径6.35 mmまたは9.53 mmおよび12.7 mm用のメタルガスケット型フィルターは、継手内部に装着して使用するため、フィルター設置スペースが不要です。

## <お薦めアプリケーション>

- レギュレーター、バルブの一次側

## 装着図



## 省スペース

継手内部のスペースを利用したガスケット一体型のフィルターで、フィルターを設置するための特別なスペースは不要です

## 作業工数の削減

ガスケット兼用のため、フィルターを取り付けるための作業時間を大幅に短縮可能です。また、リテーナー付きのため、アライメントが容易です

## 高圧、高温での使用が可能

オールステンレス製でハウジングレス仕様のため、高圧、高温アプリケーションにも使用可能です


## コンポーネントの保護

各種ガス供給機器をコンタミネーションから保護します

# Gasketgard Gasket Type Filters

## 仕様

- 粒子捕捉率： 0.3 μm以上の粒子を95%以上  
 材質： フィルター 316Lステンレススチール  
           ガスケット 316Lステンレススチール  
 最大許容差圧： 内 → 外\*1 管径6.35mm用：5.1 MPa 管径12.7mmおよび9.53mm用：1.7MPa  
                   外 → 内\*2 管径6.35mm用：10.4 MPa 管径12.7mmおよび9.53mm用：2.9MPa
- 最高使用温度： 400°C (不活性ガス)  
 製品の重さ： 管径6.35mm用：約3g  
                   管径12.7mmおよび9.53mm用：約5g




## 製品型番のご案内 (梱包数：1本/箱)


仕様	型番
管径6.35mm用 リテーナーなし	<b>WGPM OGG G2</b>
管径6.35mm用 リテーナー付き	<b>WGPM OGG T2</b>
管径12.7mmおよび9.53mm用リテーナー付き	<b>WGPM OGG T4</b>

## 寸法図 (単位：mm)


### WGPM OGG G2






### WGPM OGG T2



### WGPM OGG T4



## 流量



● ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。 ● 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。  
 登録商標 Entegris®、Entegris Rings Design® : Entegris Inc.

## 日本インテグリス株式会社

東京 / TEL (03) 5442-9718 FAX (03) 5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル  
 大阪 / TEL (06) 6390-0594 FAX (06) 6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
 九州 / TEL (092) 471-8133 FAX (092) 471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前 1-13-9 博多駅前113ビル  
 URL/<http://www.entegris.com/nihon> お問い合わせ用Eメールアドレス: [jp-info@entegris.com](mailto:jp-info@entegris.com)