



ラインガード マイクロは、除粒子径0.2 μmのオール316Lステンレススチール製のコンパクトなインラインガスフィルターです。レギュレーター、バルブなどの一次側に設置し、大きな異物による出流れを防止します。また、高圧ラインにもご使用頂けます。

仕様

材質：フィルター 316Lステンレススチール
ハウジング 316Lステンレススチール
エンドキャップ 316Lステンレススチール

内面粗度：Ra < 0.17 μm
(YYM2 00M S1はRa < 0.64 μm)

除粒子径：0.2 μm

設計圧力：19.6 MPa

常用圧力*：1 MPa未滿

*日本国内では高圧ガス保安法が適用されますので、1 MPa以上でご使用される場合は、事前に弊社までお問い合わせ下さい。高圧ガス認定品についてもお問い合わせ下さい。

最大許容差圧：3.0 MPa

最大許容逆差圧：0.48 MPa

最高使用温度：100 °C

Heリークレート：9 × 10⁻¹⁰ Pa・m³/sec以下

製品の重さ：YYM 200M RU：約 65 g

YYM 200M S1：約 45 g

＜お薦めアプリケーション＞


- レギュレーター、バルブ保護
- 高圧ライン用

製品型番のご案内 (梱包数：1本/箱)


接 続	製品型番
6.35 mm ガasketシール (1/4" VCR 互換)	YYM2 00M RU
6.35 mm コンプレッションシール (1/4" Swagelok 互換)	YYM2 00M S1

寸法図 (単位：mm)

● YYM2 00M RU (接続：6.35 mm ガasketシール)



● YYM2 00M S1 (接続：6.35 mm コンプレッションシール)




- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

登録商標 VCR®、Swagelok®：Swagelok Company

Entegris®、Entegris Rings Design®：Entegris Inc.

流 量



日本インテグリス株式会社

東 京/TEL.(03) 5442-9718 FAX.(03) 5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル
大 阪/TEL.(06) 6390-0594 FAX.(06) 6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九 州/TEL.(092) 471-8133 FAX.(092) 471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 住友生命博多駅東113ビル

URL/<http://www.entegris.com/nihon>

お問い合わせ用Eメールアドレス：jp-info@entegris.com