

NOWPak[®] キャニスター クロージャー

透明アルマイト処理済みの
ツーピース アルミ製ブレイクシール
クロージャー アッセンブリー

ツーピースでアルミ製の、PTFEシールを備えたNOWPak[®] (ナウパック) ライナーベース キャニスターシステム クロージャーは、キャニスターシステムに充填した貴重な材料を保護します。

アプリケーション

- フォトリソグラフィ
- 高純度薬液
- フラットパネルディスプレイ製造用のカラーフィルター材料

特長と利点


- ツーピースのブレイクシールクロージャーで、コネクタ装着までの密閉性を維持します
- クロージャーは洗浄、ブレイクシールの交換を行った後、再利用可能です
- PTFE製のブレイクシールにより、高純度薬液にも対応します



NC-03 ブレイクシールクロージャー

寸法

4 ~ 40 L キャニスター用の NC-03




注: 寸法は最大値です。

項目	数量	部品名
1	1	キャップ
2	1	キャップ O-リング: PTFE コーティング EPDM
3	1	ブレイクシール
4	1	コンプレッションリング
5	1	クロージャー本体 O-リング: PTFE コーティング EPDM
6	1	2.5 - 12 UN 規格ねじ付きクロージャー本体

寸法 (続き)

200 L キャニスター用の NC-200-2 および NC-200-4



注: 寸法は最大値です。

項目	数量	部品名
1	1	キャップ
2	1	キャップ O-リング: PTFE コーティング EPDM
3	1	ブレイクシール
4	1	コンプレッションリング
5	1	クロージャー本体 O-リング: FEP 被覆シリコンまたは PTFE コーティング EPDM
6	1	4.75 - 4 のご歯ねじ、2" フィットメントの 200 L キャニスター用クロージャー本体

仕様


型番	NC-03、NC-200-2、NC-200-4			
材質	クロージャー本体	機械加工アルミ (透明アルマイト処理済み)		
	キャップ本体	機械加工アルミ (透明アルマイト処理済み)		
	キャップ O-リングシール	PTFE コーティング EPDM		
	クロージャー本体 O-リングシール	NC-03 および NC-200-4	PTFE コーティング EPDM	
		NC-200-2	FEP 被覆シリコン	
	ブレイクシール	洗浄済み、ラミネート構造、接液部: PTFE		
コンプレッションリング	NC-03: HDPE NC-200-2 および NC-200-4: ナチュラル PP			
クリーンルームバッグ	ポリエチレン			
スレッドタイプ	キャップ (全モデル)	2.25 アクメねじ (二条ねじ)		
	クロージャー	NC-03	2.25 - 12 UN 規格ねじ	
		NC-200-2 および NC-200-4	4.75 - 4 のご歯ねじ	
適正トルク	キャップ (全モデル)	手締め		
	クロージャー	NC-03	27 - 34 N•m (20 - 25 ft•lb)	
		NC-200-2 および NC-200-4	47 - 54 N•m (35 - 40 ft•lb)	
製造標準	本製品は、国際標準 ISO 14644-1:1999『クリーンルーム及び関連制御環境 - 第 1 部: 空気清浄度の分類』に基づくクラス 5 クリーンルームで組み立て、検査されるものとします。			
清浄度	クロージャーアセンブリは、インテグリスのプロセス・手順に従って製造されており、潤滑剤、その他の異物は使用していません。			

梱包形態

梱包	各クロージャーアッセンブリーは個別に二重に袋詰めされ (クリーンルーム内でヒートシールされた PE 製内袋、およびヒートシールされた PE 製外袋)、さらに PE 製のインナー付き段ボール箱にまとめて収納されます。数量については、下の表をご確認ください。						
	<table border="1"><thead><tr><th>型番</th><th>箱入数</th></tr></thead><tbody><tr><td>NC-03</td><td>50</td></tr><tr><td>NC-200-2、 NC-200-4</td><td>25</td></tr></tbody></table>	型番	箱入数	NC-03	50	NC-200-2、 NC-200-4	25
型番	箱入数						
NC-03	50						
NC-200-2、 NC-200-4	25						
ラベル	各クロージャーアッセンブリーには型番とバッチ番号を記載したラベルが貼付されています。また、段ボール箱には、型番、バッチ番号、入数、製造年月日を記載したラベルが貼付されています。						

製品型番のご案内

ナウパックキャニスタークロージャー: 型番



アクセサリ

項目	製品詳細	項目	製品詳細
NC-03-B	NC-03 の交換用アルミクロージャー、2.5 - 12 UN 規格ねじ	200405-C-100	NC-03 クロージャー本体の交換用 O-リング (PTFE コーティング EPDM)、100 個入り
NA-09-50	交換用ブレークシール、50 個入り	200405-C-500	NC-03 クロージャー本体の交換用 O-リング (PTFE コーティング EPDM)、500 個入り
NA-09-500	交換用ブレークシール、500 個入り	201075-C	NC-200-2 クロージャー本体の交換用 O-リング (FEP 被覆シリコン)、1 個入り
NA-23	ブレークシール挿入用ツール	201440-C-50	NC-200-4 クロージャー本体の交換用 O-リング (PTFE コーティング EPDM)、50 個入り
NA-60	ライナー挿入用ツール (4 - 40 L キャニスター対応)	400321-C-100	NC-03 クロージャー本体用コンプレッションリング (HDPE)、100 個入り
NA-60-200	ライナー挿入用ツール (200 L キャニスター対応)	400321-C-500	NC-03 クロージャー本体用コンプレッションリング (HDPE)、500 個入り
NA-18	12.7 mm (1/2") 角ドライブトルクレンチ	401120-C	NC-200-2/NC-200-4 クロージャー本体用コンプレッションリング (HDPE)、1 個入り
NA-10	NC-03/NC-04 アルミニウムクロージャー用トルクアダプター		
200328-C-50	NC-03/NC-200-2/NC-200-4 クロージャーキャップの交換用 O-リング (PTFE コーティング EPDM)、50 個入り		
200328-C-500	NC-03/NC-200-2/NC-200-4 クロージャーキャップの交換用 O-リング (PTFE コーティング EPDM)、500 個入り		

製品保証

インテグリス製品は、インテグリスの一般的な制限付保証の条件に従って保証されます。インテグリスの「製品保証 (Product Warranties)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「[規定/商標](#)」を開き、「Product Warranties」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。インテグリスで認可されていない部材を使用した際に発生した不具合に関しては、保証対象外となります。

詳細情報

本製品に関する詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。インテグリス製品全般については、www.entegris.com のホームページの「[製品](#)」ページからご覧いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「[利用規約](#)」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。



日本インテグリス株式会社

東京 | TEL (03)5442-9718 FAX (03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
大阪 | TEL (06)6390-0594 FAX (06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州 | TEL (092)471-8133 FAX (092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル

Entegris®、Entegris Rings Design™、Pure Advantage™ およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。詳細については www.entegris.com/trademarks に記載しています。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©2018 Entegris, Inc. | All rights reserved. | 7124-8185ENT-0418JPN