



# オプチマイザー V47 ディスポーザブルフィルター

クリーンな環境で製造されたディスポーザブルフィルターです。シリンジに取り付けても使用でき、スクリーニングや少量サンプル製造向けに最適です。

## 仕様

除粒子径:	0.02 $\mu\text{m}$ , 0.03 $\mu\text{m}$ , 0.05 $\mu\text{m}$ , 0.1 $\mu\text{m}$		
材質:	フィルター	超高分子量ポリエチレン (UPE または UPE-PCM)	
	サポート	ポリプロピレン不織布	
	ハウジング	ポリプロピレン	
膜面積:	13.4 $\text{cm}^2$		
ホールドアップボリューム:	1.5 mL		
接続:	出入口 1/8NPT オス または 入力ルーアロックメス、出口 6.35 mm チューブコネクタ		
最高使用圧力:	0.4 MPa at 20°C		
推奨使用温度:	常温		




## 製品型番のご案内 (梱包数: 12 個/箱)


フィルター材質	入口/出口 接続	寸法図	除粒子径	型番
疎水性 UPE	1/8NPT	A	0.02 $\mu\text{m}$	<b>FD5A X1R 12</b>
			0.03 $\mu\text{m}$	<b>FD5A Y1R 12</b>
			0.05 $\mu\text{m}$	<b>FD5A Z1R 12</b>
			0.1 $\mu\text{m}$	<b>FD5A V1R 12</b>
	ルーアロック/チューブコネクタ	B	0.02 $\mu\text{m}$	<b>FD5A XFR 12</b>
			0.03 $\mu\text{m}$	<b>FD5A YFR 12</b>
			0.05 $\mu\text{m}$	<b>FD5A ZFR 12</b>
			0.1 $\mu\text{m}$	<b>FD5A VFR 12</b>
親水性 UPE-PCM	1/8NPT	A	0.02 $\mu\text{m}$	<b>FD5M X1R 12</b>
	ルーアロック/チューブコネクタ	B	0.02 $\mu\text{m}$	<b>FD5M XFR 12</b>

## 寸法図 (単位: mm)

A: 1/8NPT



B: ルアーロック/チューブコネクタ



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Optimizer®、Entegris®は Entegris, Inc. の商標です。

## 日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング  
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル  
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>