



パネルガード 226 Plus PES カートリッジフィルター


仕様

孔径:	0.2, 0.45, 1.0 μm
材質:	フィルター サポート コア、スリーブ、キャップ O-リング
	ポリエーテルスルホン (親水性) ポリプロピレン ポリプロピレン EPDM、フッ素ゴム (FKM)または被覆フッ素ゴム (E-FKM) (規格: AS568-226)
最大許容正差圧:	0.41 MPa at 20°C
最大許容逆差圧:	0.15 MPa at 20°C
最高使用温度:	60°C


製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

孔径	O-リング材質		
	EPDM	FKM	E-FKM
0.2 μm	PZSG 61P E1	PZSG 61P V1	PZSG 61P O1
0.45 μm	PZSH 61P E1	PZSH 61P V1	PZSH 61P O1
1.0 μm	PZSA 61P E1	PZSA 61P V1	PZSA 61P O1

寸法図 (単位: mm)



流量



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Panelgard™および Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon