



# パネルガード 226 Plus PP カートリッジフィルター


## 仕様

孔径:	1.2, 2.5, 5.0, 10, 20, 30 $\mu\text{m}$
材質:	フィルター ポリプロピレン
	サポート ポリプロピレン
	コア、スリーブ ポリプロピレン
	O-リング EPDM、FKM (フッ素ゴム) または E-FKM (被覆フッ素ゴム) (規格: AS568-226)
最大許容正差圧:	0.41 MPa at 20°C
最大許容逆差圧:	0.15 MPa at 20°C
最高使用温度:	60°C


## 製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

孔径	O-リング材質		
	EPDM	FKM	E-FKM
1.2 $\mu\text{m}$	<b>PZ12 61P E1</b>	<b>PZ12 61P V1</b>	<b>PZ12 61P O1</b>
2.5 $\mu\text{m}$	<b>PZ25 61P E1</b>	<b>PZ25 61P V1</b>	<b>PZ25 61P O1</b>
5.0 $\mu\text{m}$	<b>PZ50 61P E1</b>	<b>PZ50 61P V1</b>	<b>PZ50 61P O1</b>
10 $\mu\text{m}$	<b>PZ1H 61P E1</b>	<b>PZ1H 61P V1</b>	<b>PZ1H 61P O1</b>
20 $\mu\text{m}$	<b>PZ2H 61P E1</b>	<b>PZ2H 61P V1</b>	<b>PZ2H 61P O1</b>
30 $\mu\text{m}$	<b>PZ3H 61P E1</b>	<b>PZ3H 61P V1</b>	<b>PZ3H 61P O1</b>

## 寸法図 (単位: mm)



## 流量



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Panelgard™ および Entegris® は Entegris Inc. の商標です。

## 日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング  
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル  
[www.entegris.com/nihon](http://www.entegris.com/nihon)