



パネルガード 334 PTFE カートリッジフィルター


仕様

孔径:	1, 3, 10 μm
材質:	フィルター 疎水性 PTFE
	サポート ポリプロピレン
	コア、スリーブ ポリプロピレン
	O-リング EPDM または E-FKM (被覆フッ素ゴム) (規格: AS568-334)
最大許容正差圧:	0.41 MPa at 20°C (0.3 MPa at 80°C)
最大許容逆差圧:	0.10 MPa at 20°C
最高使用温度:	80°C


製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

孔径	O-リング材質	
	EPDM	E-FKM
1 μm	PYEA R10 E1	PYEA R10 T1
3 μm	PYES R10 E1	PYES R10 T1
10 μm	PYEC R10 E1	PYEC R10 T1

寸法図 (単位: mm)



流量



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Panelgard™および Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon