



パネルガード Ex Plus PP カートリッジフィルター


仕様

公称孔径:	1.2, 2.5, 5.0, 10, 20, 30 μm
材質:	フィルター ポリプロピレン サポート ポリプロピレン コア、スリーブ ポリプロピレン O-リング E-FKM (被覆フッ素ゴム) (規格: AS568-233)
最大許容正差圧:	0.3 MPa at 25°C
最大許容逆差圧:	0.05 MPa at 25°C
最高使用温度:	50°C
適合ハウジング:	パネルガード Ex (PP/PVDF) ハウジング


製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

公称孔径	型番
1.2 μm	PX12 Q1G PT
2.5 μm	PX25 Q1G PT
5.0 μm	PX50 Q1G PT
10 μm	PX1H Q1G PT
20 μm	PX2H Q1G PT
30 μm	PX3H Q1G PT

寸法図 (単位: mm)



流量



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Panelgard™および Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon