



パネルガード PS40

ディスポーザブルフィルター


仕様

孔径:	0.1, 0.2, 0.45 μm
材質:	メンブレン サポート コア、スリーブ O-リング ハウジング
	親水性ポリスルホン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン EPDM ポリスルホン
接続:	入口・出口 ベント・ドレン
	1/2 NPT メス 1/4 NPT メス
膜面積:	0.32 m^2
最高使用圧力:	0.34 MPa at 25 °C
最大許容正差圧:	0.27 MPa at 25 °C
最高使用温度:	60 °C


製品型番のご案内 (梱包数: 1 個/箱)

孔径	型番
0.1 μm	PGSV 040 FJ
0.2 μm	PGSG 040 FJ
0.45 μm	PGSH 040 FJ

寸法図 (単位: mm)



流量



- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Entegris®, the Entegris Rings Design®は Entegris, Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>