



パネルガード PS-40 カートリッジフィルター

仕 様

孔 径: 0.1 μ m、0.2 μ m、0.45 μ m


材 質: フィルター 親水性ポリスルホン
サポート 高密度ポリエチレン
コア、スリーブ 高密度ポリエチレン
O-リング EPDM (規格: AS568-118)

膜面積: 3,200cm²


最大許容正差圧: 0.27 MPa at 25°C

最高使用温度: 60°C

寸法図 (単位: mm)



流 量



製品型番のご案内 (梱包数: 1 本/箱)

孔 径	型 番
0.1 μ m	PGSV 040 E1
0.2 μ m	PGSG 040 E1
0.45 μ m	PGSH 040 E1

- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Panelgard™は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738

大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110

九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134

www.Entegris.com/nihon

〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル