



# パネルガード PSF カートリッジフィルター

## 仕様

孔径: 0.1 $\mu$ m, 0.2 $\mu$ m, 0.45 $\mu$ m, 1.0 $\mu$ m  
 材質: フィルター 親水性ポリスルホン  
 サポート ポリプロピレン  
 コア、スリーブ ポリプロピレン  
 O-リング EPDM またはフッ素ゴム (規格: AS568-222)  
 ガasket EPDM またはフッ素ゴム


膜面積: 10 インチタイプ: 7,000cm<sup>2</sup>、20 インチタイプ: 14,000cm<sup>2</sup>、30 インチタイプ: 21,000cm<sup>2</sup>  
 最大許容正差圧: 0.34MPa at 20°C (0.14MPa at 90°C)  
 最大許容逆差圧: 0.24MPa at 20°C  
 最高使用温度: 90°C

## 製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)


孔径	シール サイズ	O-リングシール (コード O)		フラットシール (コード F)	
		EPDM	フッ素ゴム	EPDM	フッ素ゴム
0.1 $\mu$ m	10 インチタイプ	PGSV 01P LE	PGSV 01P LV	PGSV F1P LE	PGSV F1P LV
	20 インチタイプ	PGSV 02P LE	PGSV 02P LV	PGSV F2P LE	PGSV F2P LV
	30 インチタイプ	PGSV 03P LE	PGSV 03P LV	PGSV F3P LE	PGSV F3P LV
0.2 $\mu$ m	10 インチタイプ	PGSG 01P LE	PGSG 01P LV	PGSG F1P LE	PGSG F1P LV
	20 インチタイプ	PGSG 02P LE	PGSG 02P LV	PGSG F2P LE	PGSG F2P LV
	30 インチタイプ	PGSG 03P LE	PGSG 03P LV	PGSG F3P LE	PGSG F3P LV
0.45 $\mu$ m	10 インチタイプ	PGSH 01P LE	PGSH 01P LV	PGSH F1P LE	PGSH F1P LV
	20 インチタイプ	PGSH 02P LE	PGSH 02P LV	PGSH F2P LE	PGSH F2P LV
	30 インチタイプ	PGSH 03P LE	PGSH 03P LV	PGSH F3P LE	PGSH F3P LV
1.0 $\mu$ m	10 インチタイプ	PGSA 01P LE	PGSA 01P LV	-	-

## 寸法図 (単位: mm)


### ▼コード O



### ▼コード F



## 流量 (10 インチタイプ)



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Panelgard™は Mykrolis Corporation の商標です。

## 日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング  
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル  
[www.Entegris.com/nihon](http://www.Entegris.com/nihon)