



パネルガード PSX カートリッジフィルター

仕様

孔径: 0.1 μm , 0.2 μm , 0.45 μm , 1.0 μm
 材質: フィルター 親水性ポリスルホン
 サポート ポリプロピレン
 コア、スリーブ ポリプロピレン
 O-リング 被覆フッ素ゴム (E-FKM) (規格 コード 0: AS568-222, コード 6: AS568-226)

膜面積: 10,000 cm^2

最大許容正差圧: 0.34 MPa at 20°C (0.14 MPa at 90°C)

最大許容逆差圧: 0.24 MPa at 20°C


最高使用温度: 90 °C

製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)


孔径	コード 0	コード 6
0.1 μm	PGSV 01P 01	PGSV 61P 01
0.2 μm	PGSG 01P 01	PGSG 61P 01
0.45 μm	PGSH 01P 01	PGSH 61P 01
1.0 μm	PGSA 01P 01	PGSA 61P 01

寸法図 (単位:mm)

▼コード 0



▼コード 6





コード 6 カートリッジ適合ハウジング

製品名	主要材質
ケムガード 226PP ハウジング	ポリプロピレン

(注)コード 6 カートリッジフィルターは、専用ハウジングであるケムガード 226PP ハウジングにのみご使用できます。

- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Panelgard™, Chemgard™, Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

流量



日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon