



プレナガード CL カートリッジフィルター


仕様

材質:	フィルター	ポリプロピレン不織布
	キャップ	ポリプロピレン
	O-リング	EPDM (規格:AS568-222)
	ガスケット	EPDM
	ケムロックキー	ポリプロピレン


最大許容正差圧: 0.48MPa at 25°C

最大許容逆差圧: 0.15MPa at 25°C

除粒子特性 (純水中の PSL ビーズ)




流量




寸法図 (単位: mm)

O-リングシールタイプ


ケムロックキーなし



フラットシールタイプ



ケムロックキー付



Planargard® CL Cartridge Filters

製品型番のご案内 (梱包数 6本/箱)

▼O-リングシールタイプ (ケムロックキーなし)

サイズ タイプ	5 インチタイプ	10 インチタイプ	20 インチタイプ	30 インチタイプ
PCL03	PCL0305E6	PCL0301E6	PCL0302E6	PCL0303E6
PCL05	PCL0505E6	PCL0501E6	PCL0502E6	PCL0503E6
PCL07	PCL0705E6	PCL0701E6	PCL0702E6	PCL0703E6
PCL10	PCL1005E6	PCL1001E6	PCL1002E6	PCL1003E6
PCL30	PCL3005E6	PCL3001E6	PCL3002E6	PCL3003E6

▼O-リングシールタイプ (ケムロックキー付)

サイズ タイプ	10 インチタイプ	20 インチタイプ
PCL03	PCL0301E6Y	PCL0302E6Y
PCL05	PCL0501E6Y	PCL0502E6Y
PCL07	PCL0701E6Y	PCL0702E6Y
PCL10	PCL1001E6Y	PCL1002E6Y
PCL30	PCL3001E6Y	PCL3002E6Y

▼フラットシールタイプ

サイズ タイプ	30 インチタイプ
PCL03	PCL03F3E6
PCL05	PCL05F3E6
PCL07	PCL07F3E6
PCL10	PCL10F3E6
PCL30	PCL30F3E6

- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Planargard®、Chemlock®および Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon