



プロセスガード PES カートリッジフィルター

仕様


孔径:	0.04, 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1.0 μm
材質:	フィルター サポート コア、スリーブ、キャップ O-リング(コード 0, コード 7) ガスケット(コード F)
	ポリエーテルスルホン (親水性) ポリプロピレン ポリプロピレン EPDM またはフッ素ゴム (FKM) EPDM
最大許容正差圧:	0.5 MPa at 20°C (0.12 MPa at 80°C)
最大許容逆差圧:	0.3 MPa at 20°C
最高使用温度:	80°C

製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

孔径 [μm]	コード 0				コード F	コード 7
	EPDM		FKM			
	10 インチタイプ	10 インチタイプ	20 インチタイプ	30 インチタイプ	10 インチタイプ	10 インチタイプ
0.04	PSP4 010 E1	-	-	-	PSP4 F10 E1	PSP4 710 E1
0.05	PSP5 010 E1	-	-	-	PSP5 F10 E1	PSP5 710 E1
0.1	PS01 010 E1	PS01 010 V1	PS01 020 V1	PS01 030 V1	PS01 F10 E1	PS01 710 E1
0.2	PS02 010 E1	PS02 010 V1	PS02 020 V1	PS02 030 V1	PS02 F10 E1	PS02 710 E1
0.45	PS45 010 E1	PS45 010 V1	PS45 020 V1	PS45 030 V1	PS45 F10 E1	PS45 710 E1
1.0	PS10 010 E1	-	-	-	PS10 F10 E1	PS10 710 E1


これ以外にも PS02710V1 (0.2 μm 、コード 7、FKM O-リング)をご用意しています。

流量




寸法図 (10 インチタイプ、単位: mm)

コード 0



コード F



- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- ProcessGard®、Entegris®は Entegris Inc の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon