



プロセスガード PP カートリッジフィルター


仕 様

孔径(公称):	0.3, 0.6, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 20, 30, 40 μm
材質: フィルター	ポリプロピレン
サポート	ポリプロピレン
コア、スリーブ、キャップ	ポリプロピレン
O-リング (コード 0, コード 7)	EPDM または被覆フッ素ゴム (E-FKM)
ガスケット (コード F)	EPDM
最大許容正差圧:	0.4 MPa at 20°C
最大許容逆差圧:	0.25 MPa at 20°C
最高使用温度:	80°C


製品型番のご案内

孔 径	コード 0			コード F (梱包数 1 本)	コード 7 (梱包数 1 本)
	EPDM (梱包数 1 本)	E-FKM (梱包数 1 本)	E-FKM (梱包数 6 本)		
0.3 μm	PP03 010 E1	-	-	PP03 F10 E1	PP03 710 E1
0.6 μm	PP06 010 E1	-	-	PP06 F10 E1	PP06 710 E1
1.0 μm	PP10 010 E1	PP10 010 T1	PP10 010 T6	PP10 F10 E1	PP10 710 E1
3.0 μm	PP30 010 E1	PP30 010 T1	PP30 010 T6	PP30 F10 E1	PP30 710 E1
5.0 μm	PP50 010 E1	PP50 010 T1	PP50 010 T6	PP50 F10 E1	PP50 710 E1
7.0 μm	PP70 010 E1	-	-	PP70 F10 E1	PP70 710 E1
10 μm	PP1H 010 E1	PP1H 010 T1	PP1H 010 T6	PP1H F10 E1	PP1H 710 E1
20 μm	PP2H 010 E1	-	-	PP2H F10 E1	PP2H 710 E1
30 μm	PP3H 010 E1	-	-	PP3H F10 E1	PP3H 710 E1
40 μm	PP4H 010 E1	-	-	PP4H F10 E1	PP4H 710 E1

流 量



寸法図 (単位: mm)



- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- ProcessGard®、Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon