



クイックチェンジ NX 1000

ディスポーザブルフィルター

仕様


孔径:	0.03, 0.05, 0.1 μm	
材質:	フィルター サポート コア、スリーブ、キャップ ハウジング	Non-dewetting PTFE PFA PFA PFA
接続:	入口/出口 ベント/ドレン	スーパータイプピラーまたはフレアテック (サイズは製品型番のご案内でご確認ください) スーパータイプピラーまたはフレアテック (サイズは製品型番のご案内でご確認ください)
初期清浄度:	金属抽出量 初期粒子放出量	通常品 < 10 μg /デバイス、高纯净品(UCM) < 3 μg /デバイス 0.05 μm 以上の粒子が 50 個/10 mL 以下
膜面積:	0.1 m^2	
最高使用圧力:	0.44 MPa at 25 $^{\circ}\text{C}$ 、0.19 MPa at 95 $^{\circ}\text{C}$	
最大許容正差圧:	0.39 MPa at 25 $^{\circ}\text{C}$ 、0.19 MPa at 95 $^{\circ}\text{C}$	
最大許容逆差圧:	0.29 MPa at 25 $^{\circ}\text{C}$	
最高使用温度:	95 $^{\circ}\text{C}$	

製品型番のご案内 (梱包数 1 本/箱)


従来型ベント タイプ

NXP	□100	□□□□P
	孔径 [μm]	接続
Y:	0.03	M66H: 入口/出口 6 mm、ベント/ドレン 6 mm スーパータイプピラー
Z:	0.05	M11F: 入口/出口 6.35 mm (1/4"), ベント/ドレン 6.35 mm (1/4") フレアテック
V:	0.1	M11H: 入口/出口 6.35 mm (1/4"), ベント/ドレン 6.35 mm (1/4") スーパータイプピラー

流量



寸法図 (単位: mm)



- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- QuickChange®、Flaretek®、Entegris®、Entegris Rings Design®は Entegris, Inc.の商標です。
- Pillar®は Nippon Pillar Packing Company, Ltd. の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京/TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪/TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州/TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>