



クイックチェンジ NXE

カートリッジフィルター

仕様


孔径:	15 nm, 0.03, 0.05, 0.1 μm	
材質:	フィルター	Non-dewetting PTFE
	サポート	PFA
	コア、スリーブ、キャップ	PFA
	O-リング (規格: AS568-222)	被覆フッ素ゴム(E-FKM)、被覆 ETP (E-ETP)、ケムラツツ またはカルレッツ
初期清浄度:	金属抽出量	通常品 < 25 μg /デバイス、高潔浄品(UCM) < 10 μg /デバイス
	初期粒子放出量	0.05 μm 以上の粒子が 50 個/10 mL 以下
膜面積:	10 インチタイプ (15 nm) 2.0 m^2 , (0.03 - 0.1 μm) 2.2 m^2	
	20 インチタイプ (15 nm) 4.0 m^2 , (0.03 - 0.1 μm) 4.4 m^2	
最大許容正差圧:	0.44 MPa at 25 $^{\circ}\text{C}$ 、0.05 MPa at 200 $^{\circ}\text{C}$	
最大許容逆差圧:	0.34 MPa at 25 $^{\circ}\text{C}$	
最高使用温度:	200 $^{\circ}\text{C}$	

製品型番のご案内 (梱包数 1 本/箱)

NXC	☐ E	☐	☐ 0	☐	☐ P
	孔径 [μm]	長さ	清浄度	O-リング材質	ケムロックキー*
W:	15 nm	1: 10 インチタイプ	C: 高清浄品(UCM)	O: E-FKM	K: キー付き
Y:	0.03 μm	2: 20 インチタイプ	O: 通常品	K: カルレッツ(4079UP)	O: キーなし
Z:	0.05 μm			R: カルレッツ(6375UP)	
V:	0.1 μm			C: ケムラツツ	
				B: E-ETP	

*ケムロックハウジング用のキー。ケムロックハウジングを使用しない場合は「キーなし」を選択してください。

寸法図 (単位:mm)




QuickChange® NXE Cartridge Filters


流量

【10 インチタイプ】

15 nm




0.03 – 0.1 μm




【20 インチタイプ】

15 nm



0.03 – 0.1 μm



- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- QuickChange®、Entegris®、Entegris Rings Design®は Entegris, Inc.の商標です。
- Chemraz®は Greene, Tweed and Co.、Kalrez®は DuPont Dow Elastomers, L.L.C. の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京／TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
大阪／TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州／TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
URL: <http://www.Entegris.com/nihon>