



サバンナ HF カートリッジフィルター

仕様

孔径:	1, 3, 5, 10, 20, 40, 70 μm
材質:	フィルター ポリプロピレン
	サポート ポリプロピレン
	コア、スリーブ ポリプロピレン
	O-リング EPDM
最大許容正差圧:	0.34 MPa at 80°C
最高使用温度:	80°C (H ₂ O)


製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

SVHF	□□	□□ E
	孔径 [μm]	長さ
01:	1	10: 20 インチタイプ
03:	3	20: 20 インチタイプ
05:	5	40: 40 インチタイプ
		60: 60 インチタイプ
	70: 70	

流量 (20 インチタイプ)

孔径	500 L/min 時の差圧 [MPa]	孔径	500 L/min 時の差圧 [MPa]
1	0.074	10	0.017
3	0.027	20	0.016
5	0.020	40	0.014
-	-	70	0.014

寸法図 (単位: mm)



- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Savana®、Entegris®、Entegris Rings Design®は Entegris, Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>