



サバンナ PS Plus

カートリッジフィルター

仕様

孔径:	0.1, 0.2, 0.45, 1.0 μm
材質:	親水性ポリエーテルスルホン
フィルター	ポリプロピレン
サポート	ポリプロピレン
コア、スリーブ	ポリプロピレン
シール材	O-リング EPDM、フッ素ゴム (FKM)、または被覆フッ素ゴム (E-FKM) (サイズ: コード 0, 5, 6: AS568-222、コード 7: AS568-226)
	ガスケット EPDM、フッ素ゴム (FKM)
最大許容正差圧:	0.4 MPa at 20°C, 0.2 MPa at 90°C
最大許容逆差圧:	0.2 MPa at 20°C
最高使用温度:	90°C (H ₂ O)


製品型番のご案内 (梱包数 1本/箱)

SVA	□	□	□□	□1
	孔径 [μm]	形状	長さ	シール材質
V:	0.1	0: コード 0	10: 10 インチタイプ	E: EPDM
G:	0.2	5: コード 5	20: 20 インチタイプ	V: FKM
H:	0.45	6: コード 6* ¹	30: 30 インチタイプ	T: E-FKM* ²
A:	1.0	7: コード 7	40: 40 インチタイプ	
		F: コード F		

*¹ コード 6 は、O-リングサイズ AS568-222、カートリッジ胴径 $\phi 85\text{mm}$ 、10 インチタイプのみ

*² コード F にはありません


流量 (10 インチタイプ)




Savana® PS Plus Cartridge Filters

寸法図 (単位: mm)


コード0タイプ




コード5タイプ




コード6タイプ



コード7タイプ



コードFタイプ



- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- Savana®、Entegris Rings Design®および Entegris®は Entegris, Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
URL: <http://www.Entegris.com/nihon>