



半導体製造装置などに使用される搬送やパージ用のN<sub>2</sub>、エアのろ過、薬液の加圧圧送ラインのガスのろ過に適したフィルターです。

コンパクトなインライン型設計で金属を嫌うラインのガスのろ過や、少量ろ過にご使用下さい。

## 仕様

- 除粒子孔径： 0.003 μm
- 材質： フィルター PTFE  
          サポート PFA  
          ハウジング PFA
- 膜面積： 12 cm<sup>2</sup>
- 推奨流量： 30 L/min \* \* 20°C、101kPa
- 最大許容圧力： 0.41 MPa
- 最大許容正差圧： 0.34 MPa
- 最大許容逆差圧： 0.034 MPa
- 最高使用温度： 60 °C

## 別売品

ウェハーガード GT-プラス  
6.35mm用 PFA フェルレル  
ナット

5個入り (型番： JPMF JK0 01)




## 製品型番のご案内


接続	梱包数	3本/箱	10本/箱
3.175 mm コンプレッションシール		<b>WGFG 01K P3</b>	<b>WGFG 01K P0</b>
6.35 mm コンプレッションシール		<b>WGFG 21K P3</b>	<b>WGFG 21K P0</b>

## 寸法図 (単位：mm)


### 3.175 mm コンプレッションシール



### 6.35 mm コンプレッションシール



## 流量



● ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。● 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。  
登録商標 Wafergard®, Entegris®, Entegris Rings Design® : Entegris, Inc

## 日本インテグリス株式会社

東京 / TEL. (03) 5442-9718 FAX. (03) 5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル  
大阪 / TEL. (06) 6390-0594 FAX. (06) 6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー  
九州 / TEL. (092) 471-8133 FAX. (092) 471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル  
URL/<http://www.entegris.com/nihon> お問い合わせ用 E メールアドレス: [jp-info@entegris.com](mailto:jp-info@entegris.com)