

Wafergard® GT-プラス インライン ガスフィルター

ガスの少量ろ過用フィルター




半導体製造装置などに使用される搬送やパージ用のN₂、エアのろ過、薬液の加圧圧送ラインのガスのろ過に適したフィルターです。

コンパクトなインライン型設計で金属を嫌うラインのガスのろ過や、少量ろ過にご使用下さい。

仕様


除粒子孔径	≥0.0015 μm	
材質	フィルター	PTFE
	サポート	PFA
	ハウジング	PFA
膜面積	12 cm ²	
推奨流量	30 slm (20°C, 101 kPa)	
最大許容圧力	0.41 MPa	
最大許容正差圧	0.34 MPa	
最大許容逆差圧	0.034 MPa	
最高使用温度	60°C	

流量




寸法図

3.175 mmコンプレッションシール



6.35 mmコンプレッションシール



製品型番のご案内

梱包数		接続
3本/箱	10本/箱	
WGFG01KP3	WGFG01KP0	3.175 mm コンプレッションシール (1/4" Swagelok® 互換)
WGFG21KP3	WGFG21KP0	6.35 mm コンプレッションシール (1/4" Swagelok互換)

別売品

ウェハーガードGT-プラス6.35mm用PFAフェルレルナット
5個入り(型番: JPMFJK001)



詳細情報

詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。
www.entegris.com の「[お問い合わせ](#)」ページから最寄りのインテグリスをご確認いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、
www.entegris.com のホームページのフッターにある「[利用規約](#)」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。



日本インテグリス合同会社

東京 | TEL (03)5442-9718 FAX (03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビルディング
大阪 | TEL (06)6390-0594 FAX (06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー
九州 | TEL (092)471-8133 FAX (092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-9 いちご 博多駅東ビル

Entegris®, Entegris Rings Design®, およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。詳細は www.entegris.com の [規定/商標](#) をご覧ください。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©1999-2020 Entegris, Inc. | All rights reserved | 4524-5013BENT-1220JPN